






ポリプロピレン製のハトプロテクターは、下地に直接接着やビス打ちするのが難しいので、基本的にベースに専用止め具を装着して使用します。



1 接着留めの場合 下地：RC/ 金属 /H 形鋼 /L アンゲルなど

- ・取付下地と専用止具の素材に適合する接着剤を選択する。
- ・接着面・剣山ベースの汚れや水分、サビ、油分などを取り除く。
- ・接着剤の硬化時間と固定の完了を確認する。



2 ビス留めの場合 下地：金属パネル/RC など


- ・専用止具のビス用の穴を利用して、下地にビス留めする。
- ・適切なサイズのビスを選択する。
- ・接着剤を併用して、より強固に固定する。



〈ハトプロテクター1型／グレー〉
L600×W60×H103



〈ハトプロテクター2型／グレー〉
L600×W76×H146



変成シリコーンエポキシ樹脂系 / 333ml
色：グレー・ホワイト

※〈ハトプロテクター〉なら 20 本程度の設置が可能です。



変成シリコーンエポキシ樹脂系 / 333ml
色：ライトグレー



専用クランプを用いたクランプ留めも可能